



KITA SANGYO

AZK キャップシエル

「サケびん口」
対応キャップ

AZK プラ替栓仕様

BPA
Free



AZK
ほぼ実物大



プラ替栓は、ロゴ印刷可能、
接液部は透明PETフィルム

■AZKとは：「サケびん口（一升壺口）規格」のための、清酒・焼酎・泡盛のキャップです。

■AZKのメリット：

- 手指の怪我の心配がない（アルミ製冠頭と比べて）
- 伝統的なサケキャップ（冠頭）と同じ開封方法（ピールオフ） ●独特の斬新なデザイン、サケびん口商品の活性化に！ ●海外市場に好適（PPキャップ・ネジ山のある壺はテープに見られがち） ●キャップシエルも替栓もすべてプラスチック製（標準仕様）、リサイクルしやすい！ ●既存のスチールトップの替栓も装着可能。

■AZKの汎用品を準備しています。1ケース単位で出荷可能。

■AZKは、2014年2月からVer.2に進化。

AZK

（ケース単位で出荷可能な＜部定＞汎用品一覧・2013年5月現在）

Version 2008
ISO9001
本社・本社工場・南信工場

品種 KK AZK-P	品名 丁金+蔵元封緘金地に黒字	品種 KK AZK-P	品名 黒+蔵元封緘黒地に金字	品種 KK AZK-P
替栓の仕様 プラ替栓・透明PET スポット	替栓の仕様 プラ替栓・透明PET スポット	品種 KK AZK-P	品名 黒+琉球泡盛黒地に白字	品種 KK AZK-P
1c/s 入り数 1,000 個	1c/s 入り数 1,000 個	品種 KK AZK-P	品名 黒+プラ刻印黒無地	品種 KK AZK-S
コード番号 12908015	コード番号 12908014	品種 KK AZK-P	品名 濃金+サテン金無地BK	品名 濃金+サテン金無地BK
在庫 暫定在庫	在庫 暫定在庫	品種 KK AZK-P	替栓の仕様 軽量防錆替栓	替栓の仕様 軽量防錆替栓
		品種 KK AZK-P	1c/s 入り数 1,000 個	1c/s 入り数 1,000 個
		品種 KK AZK-P	コード番号 12908015	コード番号 12908013
		品種 KK AZK-P	在庫 暫定在庫	在庫 暫定在庫

品種 KK AZK-S	品名 濃金+蔵元封緘サテン金BK	品種 KK AZK-S	品名 濃金+蔵元刻印サテン金BK	品種 KK AZK-S
替栓の仕様 軽量防錆替栓	替栓の仕様 軽量防錆替栓	品種 KK AZK-S	品名 黒+サテン銀無地BK	品種 KK AZK-S
1c/s 入り数 1,000 個	1c/s 入り数 1,000 個	品種 KK AZK-S	品名 黒+蔵元封緘サテン銀地BK	品種 KK AZK-S
コード番号 12908021	コード番号 12908020	品種 KK AZK-S	品名 黒+蔵元刻印サテン銀地BK	品名 黒+蔵元刻印サテン銀地BK
在庫 暫定在庫	在庫 暫定在庫	品種 KK AZK-S	替栓の仕様 軽量防錆替栓	替栓の仕様 軽量防錆替栓
		品種 KK AZK-S	1c/s 入り数 1,000 個	1c/s 入り数 1,000 個
		品種 KK AZK-S	コード番号 12908016	コード番号 12908018
		品種 KK AZK-S	在庫 暫定在庫	在庫 暫定在庫

■AZKの「外キャップ」の区分は です。タブの裏側にプラマークの刻印があります。 ■「プラ替栓」の区分は です。「プラ刻印黒無地」には天面にプラマークの刻印がありますが、それ以外の3点（蔵元封緘金地に黒字、「蔵元封緘黒地に金字」、「琉球泡盛黒地に白字」）はプラマークがありませんので、商品のラベルなどに表示することをお勧めします。 ■「軽量防錆替栓」はスチールの天面+ボリエチレンの栓の組み合わせ。ポリカの端面は防錆加工済み。スチールの重量が50%以上なので区分は になります。スチール区分については表示の義務はありません。 ■「サテン」：サテンのような染地調の表面塗装。

※掲載の汎用品リストは暫定的な在庫品です。需要動向に応じて、常備在庫の汎用品が変わることがあります。(2013.05.20-05.28 rev.1/tk)



サンプルで、キャッピング適性、
開封性、フレーバー適性、
ヴァージン性などをご確認の上、
ご採用ください。



大阪・奈良・東京



自動供給について
もご照会ください。
(キャップディス
ベンサーのほか、
スターホイールで
壺上部を支えます。)

打栓ヘッドにあわせたマグネット装着式の「アダプター・ヘッド」を準備しています。レアアースの超強力マグネットを内蔵しており、ステンレスにも装着可能です。



ご注意：「アダプター・ヘッド」は、時計、スマートフォン、パソコンなどの電子機器には近づけないでください。

■ **AZK**の手動打栓：壺口に斜めにならないよう真っ直ぐにかぶせ、打栓機で垂直方向に押し込みます。推奨打栓圧は90±20Kgfです。手押し打栓機の場合、専用ヘッドをご使用いただくことをお勧めします。許容環境温度は10～40℃です。

■ **AZK**の自動打栓：既存の一升壺王冠打栓ヘッド（平和、シブヤなど）、PPキャッパーヘッドに装着して使う「アダプター・ヘッド」を準備しています。自動供給・自動冠帽に関してもご照会ください。

(参考) 当社の販売する「サケびん口」(一升壺口) 規格のびん



しかく1800

しかく720

セレブ720

セレブ300

セレブ1500

MS720

NGT720

一升壺