

501 CR 27 - PM ビール用王冠	511 CR 27 - PM 脱酸素王冠	504 CR 27 - HS 上撰本醸造	505 CR 27 - HS 清酒原材料入り紺	506 WM 26PG ムギマーク	512 WM 26PG ムギマーク黒 OBL	507 WM 26PG アルミムジ銀	508 WM 26PG 青ベタ

※透明基調のライナー ※白色ライナー（脱酸素） ※ハイシート ※ハイシート ※色は濃紺、白色ライナー ※色は黒、白色ライナー（脱酸素） ※白色ライナー ※白色ライナー




509 キャップシール 48 * 25	510 キャップシール 蔵元封緘 50 * 40

※成形品。48 \* 25mm ※コルク口用もあります。（段つき、成型品） ※小分けできます。 ※クリーム、白があります。

写真 No.	品種	品名	1C/S	規格寸法	箱のサイズ	備考	コード番号	在庫
501	CR 27 - PM	ビール用王冠	6,000	STD-JIS 全高：約 6.5mm、外径：約 32.0mm クリンプ径：約 28.8mm	495 * 310 * 230	●ライナーはポリモールドです。 ●NCC 社に生産委託している製品です。	13510001	常備
511	CR 27 - PM	脱酸素王冠	6,000	STD-JIS 全高：約 6.5mm、外径：約 32.0mm クリンプ径：約 28.8mm	495 * 310 * 230	●脱酸素機能つき。ヘッドスペース中の酸素と外部からの酸素侵入を吸収。●ビン詰め時に高湿度で活性化して酸素吸収を開始し、23℃で 0.005cc/日程度の酸素を吸収。●保管時は密封の上、高温多湿を避けて下さい。●使用期限は6ヶ月。それ以降は通常の王冠としてご使用いただけます。●指定デザインの場合、最低ロット5万個。●NCC 社に生産委託している製品です。	13510002	常備
504	CR 27 - HS	上撰本醸造	5,000	全高：約 6.5mm、外径：約 32.0mm クリンプ径：約 28.8mm	370 * 370 * 220	●ライナーはハイシートです。	13311753	常備
505	CR 27 - HS	清酒原材料入り紺	5,000	全高：約 6.5mm、外径：約 32.0mm クリンプ径：約 28.8mm	370 * 370 * 220	●ライナーはハイシートです。	13311771	常備
506	WM 26PG	ムギマーク	7,700	打栓規格：マキシキャップ打栓規格	485 * 330 * 400	●打栓にはマキシキャップパーが必要。●ビールびんにご使用ください。●NCC 社に生産委託している製品です。	18210002	常備
512	WM 26PG	ムギマーク黒 OBL	7,700	打栓規格：マキシキャップ打栓規格	485 * 330 * 400	●脱酸素機能つき。ヘッドスペース中の酸素と外部からの酸素侵入を吸収。OBL は脱酸素の意味●「酸素吸収に関する機能」や「取り扱い方法」は、「脱酸素王冠」と同じです。●ビールびんにご使用ください。●NCC 社に生産委託している製品です。	18210052	限定
507	WM 26PG	アルミムジ銀	7,700	打栓規格：マキシキャップ打栓規格	485 * 330 * 400	●打栓にはマキシキャップパーが必要。●清酒のお燗びんやドレスびんにご使用下さい。●NCC 社に生産委託している製品です。	18210001	常備
508	WM 26PG	青ベタ	7,700	打栓規格：マキシキャップ打栓規格	485 * 330 * 400	●打栓にはマキシキャップパーが必要。●清酒のお燗びんやドレスびんにご使用下さい。●NCC 社に生産委託している製品です。	18210003	常備
509	キャップシール	48 * 25 (成形品)	10,000	-----		●王冠専用。写真は白無地。	21412013	常備
510	キャップシール	蔵元封緘 50 * 40	10,000	-----	565 * 385 * 215	●コルク口用（段つき、成型品）もあります。●1ケースの入り数は自由に小分けできます。※コード番号 クリーム：21414655、白：21414654、コルク用（白）：21414653	21414655	常備

※1 在庫：「常備」=常時在庫するようにしていますが、出荷状況によっては在庫切れになる場合があります。「限定」=限定在庫品につき在庫をご確認ください。

ご注意：●デジタルプリントのため色調が実際とは異なる場合があります。●デザイン、仕様、在庫方法等は予告なく変更することがあります。



きた産業株式会社  
KITA SANGYO CO., LTD.

大阪営業部 Tel: 06-6731-0251  
東京営業部 Tel: 03-3851-5191

Version 2000  
1509001  
本社・本工場・奈良工場