

名称	外観写真	作業要領	参考価格（運賃別）
<p>刻印（スタンプ）</p>	 <p>壺口用刻印（左）と実際の使用状況（右）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ワックス塗布後に押し付ける。（注：刻印が熱を持つと形状がダレてきます。時々水につけて冷やしてください。なお、刻印にはチューブで水を流すための「水冷穴」をつけることができます。） 	<p>見積りをご請求ください！</p>
<p>* メルトガン式／日本製 （100V）</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● ガンのトリガーを引けば、ワックスが出る。ほぼ1回のクリック（トリガー操作）でコルクの上には適切な量のワックスが出る設定。 ● 温度設定は固定。 ● ボックスつき。 	<p>見積りをご請求ください！</p>
<p>* ドロップ式／フランス製 （200V）</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● グリップをもって、親指でノブを押すとワックスが出る設定。 ● 温度設定は二段階切り替え式。 ● ガンホルダーつき。 	<p>見積りをご請求ください！</p>
<p>* メルト・ポッド／フランス製 （200V）</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● ネック全体をワックスでカバーするためのメルト・ポッド。ポッドの中でワックスを溶かしておき、壺口をつける。 	<p>見積りをご請求ください！</p>
<p>* セミオート式／フランス製 （200V、エア必要） 300-500 本／時間 大きさ：W670xL650xH1050 びん最大高さ：320（320以上のびんはご照会ください。）</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● 壺をホルダーセットすると、右のステーションでワックスを滴下、左のステーションで刻印を打つ。刻印冷却回路搭載。 ● 写真は壺を斜めにして肩部に「クレスト（チャン）」を作るようにセッティングした状態だが、壺を立てればコルク栓の上にも可能。 	<p>見積りをご請求ください！</p>

* のマークのある機械：在庫あり、または短い納期対応が可能。

■ 他にもワックスシールに関する設備対応が可能です。ご照会ください。

■ 表示価格は資料作成日現在で算出した参考価格で、実際の価格は為替レートの変動等により変わります。御発注に際しては見積りを請求ください。（以上 ed.03/030210/0521/040213）